

UNIVERSAL TEES^{MC}

Transformer une valve d'arrêt en sectionnement double !



Fabriqué au Canada,
Vraiment Fabriqué
au Canada.



Une solution flexible pour les raccords multiples

- Élimine l'inventaire de valves à sectionnement double dispendieuses
- Installation simplifiée
- Fonctionne avec une valve d'arrêt 5/8 OD (1/2 Nom.) de n'importe quel manufacturier.

Ajouter un arrêt standard à un té universel et créer une valve à sectionnement double sur mesure...

25 ANS DE GARANTIE

dahl
Turn to Quality. Turn to **dahl**.™
www.dahlvalve.com

...qui vous permettra de configurer un collecteur à arrêts multiples.

UNIVERSAL TEES^{MC}

CUIVRE - Retirer la noix de compression pour convertir



33-43-43-PL

5/8 DE Comp (1/2 Nom.) x
5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp, Plaqué



43-43-33-PL

5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Comp (1/2 Nom.),
Plaqué

FER



53-43-43-PL

1/2 FIP x 5/8 DE Fem.
Comp x 5/8 DE Fem.
Comp, Plaqué



43-43-53-PL

5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp x
1/2 FIP, Plaqué

TÉ DE RACCORDEMENT



33LNS-43-43-PL

5/8 DE Comp sans noix et
manchon x 5/8 DE Fem. Comp
x 5/8 DE Fem. Comp, Plaqué



43-43-33LNS-PL

5/8 DE Fem. Comp x 5/8 DE
Fem. Comp x 5/8 DE Fem.
Comp sans noix et manchon,
Plaqué

Compatible avec tout les modèles de té universel pour concevoir des collecteurs à arrêts multiples

QUICK-GRIP™ - Simplement pousser sur du Cuivre, PEX ou CPVC de 1/2"



QG3-43-43-PL

1/2 QUICK-GRIP™ x
5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp, Plaqué



43-43-QG3-PL

5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp x
1/2 QUICK-GRIP™,
Plaqué

PEX Crimp - ASTM F1807



PX3-43-43-PL

1/2 Crimpex x 5/8 DE Fem.
Comp x 5/8 DE Fem. Comp,
Plaqué



43-43-PX3-PL

5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp x
1/2 Crimpex, Plaqué

PEX-A Cold Expansion - ASTM F1960



PRPX3-43-43-PL

1/2 F1960 x 5/8 DE
Fem. Comp x 5/8 DE
Fem. Comp, Plaqué



43-43-PRPX3-PL

5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp x
1/2 F1960, Plaqué

Femelle - CPVC



46-43-43-PL

1/2 Fem. CPVC x 5/8 DE Fem.
Comp x 5/8 DE Fem. Comp,
Plaqué



43-43-46-PL

5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp x
1/2 Fem. CPVC, Plaqué

D'autres options de Té Universel sont disponibles. Pour plus de détails, contactez-nous par téléphone ou courriel.

dahl
Turn to Quality. Turn to **dahl**.™

dahl+ECO

Dahl Brothers Canada Limited
2800 South Sheridan Way
Mississauga, Ontario
Canada L5J 2M4

1.800.268.535 CAN Sans frais
1.800.268.2363 E-U Sans frais
1.800.226.1801 Fax CAN et E-U
sales@dahlvalve.com Courriel

Tous nos Té Universels sont disponibles en version dahl+ECO, un alliage de laiton ECO BRASS qui possède moins de 0.1% de plomb sur les surfaces moulées. Simplement ajouter un préfixe "E" au numéro de pièce indiqué.

Pour utilisation en fin de ligne seulement




NSF/ANSI 61

Que pouvez-vous faire avec un Universal Tees^{MC} ? À peu près tout !




Transportez moins de stock !

Deux modèles de Té vous permettent de créer plus de 20 configurations de valves à sectionnement double ; en voici quelques exemples...



Ajoutez facilement des Tés de Raccordement quand vous devez faire plus de deux connexions.



La manière Dahl

Un simple Té Universel crée facilement un sectionnement double pour l'eau chaude et le lave-vaisselle. Du côté de l'eau froide, un Té de raccordement ajouté pour alimenter un robinet, une eau chaude instantanée et une filtre à eau.



L'ancienne méthode

La même installation sans Té Universel demande du temps et des efforts supplémentaires à mesurer, couper et installer les connexions supplémentaires au raccordement nécessaire.



Chaque connexion femelle compression de Té universel possède une noix pivotante. Ceci vous permet de créer la configuration idéale.

